

# ギアプラー (GU-75~150) 取扱説明書

この度は **KTC** ギアプラーをご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂く為に、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品は、ギア、ベアリング、ブッシュ等の引き抜き専用工具です。

## 取扱上の注意



注意

- ・ 工具は本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
- ・ 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が見られた場合は使用しないで下さい。
- ・ 改造しないでください。加熱、加工した場合は著しく品質の低下を招きます。
- ・ ハンマー代わりには使用しないでください。
- ・ ハンマー等でたたいて衝撃を加えないで下さい。
- ・ 作業前にセンターボルトのネジ部にグリースを塗ってください。

## 適用確認

引き抜く対象物が以下の適用に合っているか確認してください。(図1)

品番	D = 引き抜く対象物の直径		t = 引き抜く対象物の幅	H = 爪の届く長さ	B = おねじ六角対辺
	最小	最大	Dが最大の時		
GU-75	40	75	30	55	14
GU-100	50	100	45	70	17
GU-150	60	150	60	100	19

## 作業前確認

ギアプラーのクロー、プレートを取り付けているボルト・ナットは輸送の関係上、出荷の際はやや固い目に目に締め付けています。ご使用前にクロー、プレートが自由に動くよう少しゆるめてから作業して下さい。

## 作業方法 (図2)

- 引き抜く対象物にプラーのクローをしっかりとかけます。
  - センターを合わせ、センターボルトを手でねじ込みギアプラーを固定します。
  - めがねレンチ等でセンターボルトを締め込みます。
- (参考) クローを逆にすれば内径側にも使用できます。(図3)

## その他

補給部品として、以下の部品を販売しています。

適用品番	補給部品名及び部品番号		
GU-75	クロー (2ヶ組) GU-75-2	プレート (4枚組) GU-75-3	ボルトアッセン (ボルト・ナット・歯付座金各4ヶ) GU-75-4A
GU-100	クロー (2ヶ組) GU-100-2	プレート (4枚組) GU-100-3	ボルトアッセン (ボルト・ナット・歯付座金各4ヶ) GU-100-4A
GU-150	クロー (2ヶ組) GU-150-2	プレート (4枚組) GU-150-3	ボルトアッセン (ボルト・ナット・歯付座金各4ヶ) GU-150-4A

製造国：日本国 製造業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地  
TEL: 0774-46-3725 FAX: 0774-46-5054 URL <http://www.kyototool.co.jp/>

本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せください。

支店 TEL / 東京 03(3752)2261 / 名古屋 052(882)6671 / 近畿 0774(46)3711  
営業所 TEL / 札幌 011(824)0765 / 仙台 022(231)6322 / 関東 048(854)3213 / 金沢 076(291)4546 / 広島 082(273)0202 / 福岡 092(441)5637  
出張所 TEL / 四国 087(885)8494

